

# Zatvarajući ventil HE-3-1/4-1/4-NPT-U

Broj dela: 190878

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 bistabilni                                                                                   |
| Izbor dodatne funkcije                                                   | sa funkcijom izduvnog vazduha                                                                    |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 1/4 NPT                                                                                          |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 1/4 NPT                                                                                          |
| Vrsta aktiviranja                                                        | ručno                                                                                            |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora<br>Direktno pričvršćenje preko navoja<br>po izboru: |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 625.5 l/min                                                                                      |
| Nominalna širina                                                         | 4.1 mm                                                                                           |
| Radni pritisak                                                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                         |
| Temperatura okruženja                                                    | 0 °C...60 °C                                                                                     |
| Materijal kućišta                                                        | PBT ojačan                                                                                       |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | bez prigušivanja                                                                                 |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                             |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                      |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                                  |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                                         |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                                                |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                  |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                |
| Klasa za čiste sobe                                                      | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                                        |
| Temperatura medija                                                       | 0 °C...60 °C                                                                                     |
| Težina proizvoda                                                         | 58 g                                                                                             |
| Pneumatski priključak 3                                                  | nije registrovano                                                                                |
| Materijal navojnog rukavca                                               | Niklovaní mesing                                                                                 |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                                   |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                                              |

