


Vakuum čaša bez priključka

ESV-80-BU

Broj dela: 191067

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom	10 mm
Min. radijus radnog komada	430 mm
Prečnik usisivača	80 mm
Zapremina usisivača	63.9 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	213.6 N
Težina proizvoda	39 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR