

Priključak
SEA-4GS-7-2,5
Broj dela: 192008

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	4-polni Oblik A M12x1 Utikač pravi / stezni zavrtanj
Opseg radnog pritiska DC	250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Kablovski konektor	Pg7
Dozvoljeni prečnik kabla	2.5 mm...2.9 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Materijal utičnih kontakata	Mesing Bela bronza, premazana