

Utičnica
MSSD-EB-S-M14
Broj dela: 192745

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	10
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	17 g
Električni priključak	4-polni Utičnica Oblik C
Prečnik kabla	4 mm...6 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno