

Kablovska utičnica ASI-SD-FK180

Broj dela: 196089

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	6.2 g
Električni priključak	2-polni Ravna utičnica
Opseg radnog pritiska DC	75 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	60 V
Opterećenje struje	3 A
Poprečni presek priključka	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza