

# Zatvarajući ventil HE-N3/4-LO

Broj dela: 197131

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                    |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | bez prigušivanja                                        |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                |
| Radni pritisak                                                           | 1 bar...10 bar                                          |
| C-vrednost                                                               | 36.28 l/sbar                                            |
| b-vrednost                                                               | 0.21                                                    |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 8000 l/min                                              |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 3 - jaka izloženost koroziji                            |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                          |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | može se pričvrstiti zavrtnjem                           |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                             |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                       |
| Težina proizvoda                                                         | 1000 g                                                  |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 3/4 NPT                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 3/4 NPT                                                 |
| Pneumatski priključak 3                                                  | 1 NPT                                                   |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR<br>TPE-U(PU)                                        |
| Materijal kućišta                                                        | Aluminijum liven pod pritiskom                          |