

Pojedinačna ventilska baza MHA1-AS-3-M3

Broj dela: 197183

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak: 2	M3
Pneumatski priključak 3	M3