

Montažni blok MHA2-PR4-3-M5

Broj dela: 197448

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak: 1/33	M7
Pneumatski priključak: 2	M5
Pneumatski priključak: 3/11	M7
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada