

Dvostruko spiralno crevo PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Broj dela: 197617

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	0.5 m
Spoljašni prečnik	4 mm
Dužina bloka	0.268 m
Unutrašnji prečnik	2.6 mm
Prečnik namotaja	25 mm
Broj napotaja	20
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0527 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	25 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 3 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)