


Komplet za montažu Trunnion DAMT-V1-63-A

Broj dela: 2214971

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	4 kN
Težina proizvoda	910.6 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Materijal oslonca rukavca	Pocinkovani čelik
Materijal zateznog elementa	Pocinkovani čelik
Materijal šipke	visokolegirani čelik, nerđajući