


# Adapter komplet DHAA-G-Q5-40-B6-40

Broj dela: 2415812

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 40                                                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Težina proizvoda                          | 550 g                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom i vijkom<br>sa centrirajućim rukavcem |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                             |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijumska legura za obrada                             |
| Materijal vijaka                          | Čelik                                                      |
| Materijal centrirajućih elemenata         | Čelik                                                      |