

Stezni rukavac EAMH-60-9-C18.1

Broj dela: 2428518

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	1.42 kgmm ²
Težina proizvoda	32 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen