

Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-60P-96-S1

Broj dela: 2546123

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	70
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	118 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.18 Nm
Prenosivi obrtni moment	7 Nm
Težina proizvoda	1750 g
Kod interfejsa aktuatora	D40B
Kod interfejsa motora In	60P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen