


Kočni otpornik CACR-KL2-40-W2000

Broj dela: 2882343

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	500
Ugradni položaj	slobodna konvekcija vertikalno
Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V	8000 Ws
Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V	7200 Ws
Kapacitet pr 35% ED i na 20°C	2000 W
Nominalna snaga kočionog otpornika	800 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V	600 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V	480 W
Vrednost otpora	40 Ω
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	2400 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen