


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D32-60H-S1

Broj dela: 2946761

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	67.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	6.5 Nm
Težina proizvoda	540 g
Kod interfejsa aktuatora	D32
Kod interfejsa motora ln	60H
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen