

Zatvarajuća navrtka MCK-PK-6

Broj dela: 2966

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Unutrašnji navoj M12x1
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS uskladenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen