

Utičnica sa kablom KMF-1-230AC-2.5

Broj dela: 30936

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Utičnica
Nominalni radni napon AC	230 V
Priključak zaštitnog voda	postoji
Dužina kabla	2.5 m
Prečnik kabla	6 mm
Struktura kabla	3 x 0,75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PC POM
Materijal utičnih kontakata	Bronza