

Utičnica sa kablom KME-1-24-5-LED

Broj dela: 30945

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz statusa signala	LED žuta
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	280 g
Električni priključak 1	Limenka pod uglom, četvorougona konstrukcija, 3-polan, forma C
Električni priključak 2	otvoreni završetak, 2-žični
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Min. radijus skretanja kabla	52 mm
Prečnik kabla	5.2 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,1 mm
Struktura kabla	2 x 0,75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	TPE-U(PU)
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Posrebrana legura bakra