

# Priključak nasadni CRCN-M5-PK-2

Broj dela: 30985

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                               | 1.5 mm                                                                         |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Zaptivni prsten                                                                |
| Veličina posude                                | 10                                                                             |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.95 bar...10 bar                                                             |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                               |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode             | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...60 °C                                                                   |
| Težina proizvoda                               | 1.8 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj M5                                                            |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm                                                 |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                              | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal navojne zaptivke                     | NBR<br>visokolegirani čelik, nerđajući                                         |