

Cilindrični oslonac LSNG-80

Broj dela: 31744

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Na osnovu standarda	VDMA 24562
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	6 kN
Težina proizvoda	997 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE