

Spojnica
EAMC-67-62-24-25
Broj dela: 3187895

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	24 mm
Prihvatni prečnik 2	25 mm
Veličina konstrukcije	67
Nominalna dužina	62 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	280 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	143 Nm
Težina proizvoda	435 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen