

Elektromagnetna zavojnica MSFG-12-OD

Broj dela: 34410

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	12 V DC: 4,1 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja utičnice	0.4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar