

Guide unit FENG-80-500-KF

Broj dela: 34528

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Hod	500 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vođica kuglice
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	2300 N
Maksimalna statična sila Fy	3120 N
Maksimalna sila Fz	2300 N
Maksimalna statična sila Fz	3120 N
Maks. momenat Mx	170 Nm
Maks. momenat Mx, statički	231 Nm
Maks. momenat My	191 Nm
Maks. momenat My, statički	259 Nm
Maks. momenat Mz	191 Nm
Maks. momenat Mz statički	259 Nm
Sila pomeranja	40 N
Težina proizvoda	14280 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Oplemenjeni čelik