


Sklop vodice FEN-8/10- -KF

Broj dela: 35197

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8/10
Hod	1 mm...100 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	450 N
Maksimalna statična sila Fy	680 N
Maksimalna sila Fz	450 N
Maksimalna statična sila Fz	680 N
Maks. momenat Mx	11 Nm
Maks. momenat Mx, statički	16 Nm
Maks. momenat My	5 Nm
Maks. momenat My, statički	7 Nm
Maks. momenat Mz	5 Nm
Maks. momenat Mz statički	7 Nm
Sila pomeranja	15 N
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	8 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	300 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	8 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	30 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.9 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana