

Vakuum sisaljka VASB-15-1/8-NBR

Broj dela: 35411

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	3 mm
Prečnik usisivača	15 mm
Efikasni prečnik usisa	12 mm
Priključni položaj	gore
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila kidanja na vakuumu od 70 %	7.9 N
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	7.9 N
Pričvrсни navoj	G1/8
Pričvršćenje usisnika	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR