


Vakuum sisaljka VASB-100-1/4-NBR

Broj dela: 35416

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Prečnik usisivača	100 mm
Efikasni prečnik usisa	85 mm
Priključni položaj	gore
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:--]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila kidanja na vakuumu od 70 %	397 N
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	397 N
Pričvrsni navoj	G1/4
Pričvršćenje usisnika	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Cink liven pod pritiskom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR