



ON/OFF ventil HE-1/4-DB-MINI

Broj dela: 3563687

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	DB
Veličina konstrukcije	Mini
Dimenzija mrežice	44 mm
Dizajn	ON/OFF ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Zaštita od aktiviranja	Katanac (opcija)
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Vrsta upravljanja	direktni
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prekrivanje	negativno prekrivanje
C-vrednost	6.3 l/sbar
b-vrednost	0.8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2300 l/min
Normalni nominalni protok 2-3	700 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4

Karakteristika	Vrednost
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Materijal zasuna klipa	POM
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal kućišta	PA-ojačan