

Spojni komad
KSZ-3/8-24-UNF
Broj dela: 36129

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	UNF3/8-24
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	111 g
	3.91 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal navojnog elementa	Čelik pocinkovano