


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-S48-55A-G2

Broj dela: 3637961

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost       |
|----------------------------|----------------|
| Nominalna dužina           | 47.2 mm        |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan    |
| Maks. broj obrtaja         | 8000 1/min     |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %       |
| Vrsta zaštite              | IP40           |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije           | 5.87 kgmm²     |
| Prenosivi obrtni moment    | 12.5 Nm        |
| Težina proizvoda           | 370 g          |
| Kod interfejsa aktuatora   | S48            |
| Kod interfejsa motora In   | 55A            |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen |