

Meh EB-250-185

Broj dela: 36493

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	250
Potreban ugradni Ø	265 mm
Hod	185 mm
Maks. visina, izvučeno stanje	275 mm
Maks. ugao zakretanja	25 deg
Maks. pomak	20 mm
Min. ugradna visina	75 mm
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Sila vraćanja u prethodni položaj	200 N
Težina proizvoda	3000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal meha	NR/BR
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano