

Nepovratni ventil H-M5

Broj dela: 3671

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	115 l/min
Radni pritisak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Mesing
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR