


Prigušno-nepovratni ventil GR-1/2

Broj dela: 3720

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/2
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	1620 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	2760 l/min
Radni pritisak	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	517 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik