

Elektromagnetni ventil

MFH-3-M5

Broj dela: 4450

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	58 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni pritisak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Nominalna širina	1.3 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	impulsno
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Uklopno vreme isklj.	16 ms
Uklopno vreme uklj	9 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-15 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5