

Ručica
VAOH-F10-D9-H9-A
Broj dela: 4650070

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	105 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Širina ključa	6 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	75 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ručice	Pocinkovani čelik