

Priključna baza VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12

Broj dela: 4727331

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni interno
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/4 NPT
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Emajlirani aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR