

Ručica
VAOH-F7-22-H9-A-22
Broj dela: 4895387

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	325 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Širina ključa	22 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	900 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ručice	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala ručice	1.4301