

# Prigušnik buke U-PK-4

Broj dela: 4932

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                        | Vrednost                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                       | Proizvoljan                                      |
| Radni pritisak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                  |
| Protok u odnosu na atmosferu          | 580 l/min                                        |
| Radni medij                           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem                     |
| LABS usklađenost                      | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Nivo zvučnog pritiska                 | 77 dB(A)                                         |
| Temperatura okruženja                 | -10 °C...70 °C                                   |
| Težina proizvoda                      | 4.1 g                                            |
| Pneumatski priključak                 | PK-4                                             |
| Materijal umetka amortizera           | Bronza                                           |
| Materijal navojnog rukavca            | Mesing                                           |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen                                   |