


Klipno aktiviran ventil V/O-3-1/8

Broj dela: 4938

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	140 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Dizajn	Ležište klipa
Nominalna širina	3.5 mm
Vrsta upravljanja	direktni
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	28 N
Sila aktiviranja u zatvorenom otvorenom položaju	37.53 N
Težina proizvoda	90 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani