

Spojnica
EAMD-30-22-16-10X12
Broj dela: 5030235

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	16 mm
Prihvatni prečnik 2	10 mm
Veličina konstrukcije	30
Nominalna dužina	22 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	4 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	9 Nm
Težina proizvoda	44.8 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen