

Mrežno priključenje FBA-2-M12-5POL

Broj dela: 525632

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak	9-polni / 5-polni Utičnica prava / utikač i utičnica Sub-D / M12x1
Opseg radnog pritiska DC	24 V
Opterećenje struje	4 A
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Bronza pozlaćeno