

Vakuum sisaljka ESS-40-BT-G1/4-I

Broj dela: 525991

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	9 mm
Min. radijus radnog komada	35 mm
Nominalna širina	2.5 mm
Prečnik usisivača	40 mm
Zapremina usisivača	9.8 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Nominalni radni pritisak	-0.7 bar
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	59 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	22 N
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključak
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenobraon
Tvrdoća po Šoru	72 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	Vulkollan