

Podnožna priključna ploča set MS4N-AQP

Broj dela: 526067

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije | 4 |
| Serijska | MS |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 128 g |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Radni materijal zaptivki | NBR |