

Mrežno čvorište CPX-FB23-24

Broj dela: 526176

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	CC-link
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	115 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikaz, specifično za proizvod	M: Modifikacija, parametrizacija PL: Snabdevanje opterećenja PS: Snabdevanje elektronike, snabdevanje senzora SF: Sistemska greška
LED prikaz specifičan za bus	Error: Komunikacijska greška RD: Prijem podataka Run: Komunikacijski status SD: Slanje podataka
Dijagnostika specifična za uređaj	Dijagnostika orijentisana na kanal i modul Modul podnapona Dijagnostička memorija
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Interfejs sabirnice polja	Utičnica, pod-D, 9-polna Podesivi priključak pod-D Navojni priključni vod, IP20
Maks. adresni kapacitet ulaza	14 bajt 32 bajt 64 bajt
Napomena o ulazima	14 bajta kod Rx (F23) 32 byte na RWr (F23) 64 bajta kod Rx, RWr (F24)
Maks. adresni kapacitet izlaza	14 bajt 32 bajt 64 bajt

Karakteristika	Vrednost
Napomene o izlazima	14 byte kod Ry (F23) 32 byte kod RWw (F23) 64 bajta kod Ry, RWw (F24)
Parametrizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe reakcija Forsiranje kanala Signal setup Sistemska parametar
Brzina prenosa	156 ... 10000 kbit/s
Dodatne funkcije	Mogućnost prikaza sistemskog statusa preko procesnih podataka Dodatni dijagnostički interfejs za operatorske jedinice
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 70 mA