



Jedinica za učvrščivanje KEC-16

Broj artikla: 527492

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smerom delovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Pogonski pritisak	3,8 ... 10 bar
Min. pritisak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za stezanje	16 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Statička sila držanja	1.300 N
Težina proizvoda	1.860 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Release connection, clamping unit	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Aluminijumska legura za kovanje