


Kompenzator momenta FKC-8/12

Broj artikla: 529350

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8/12
Radijalno odstupanje +/-	2,5 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	1.100 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	550 N
Težina proizvoda	29,3 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material joint	PA ojačan
Material on ball stud	visokolegirani čelik
Material plate	Aluminijumska legura za kovanje