

Prirubnica motora EAMF-A-64A/B-70A

Broj dela: 529945

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	160 g
Kod interfejsa motora In	70A
Kod interfejsa kućišta spojke	64A 64B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen