

Prirubnica motora EAMF-A-44A/B-87A

Broj dela: 530082

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	281 g
Kod interfejsa motora In	87A
Kod interfejsa kućišta spojke	44A 44B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen