

Mrežno priključenje FBA-2-M12-5POL-RK

Broj dela: 533118

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	80 g
Interfejs sabirnice polja	Utičnica i priključak, M12x1, 5-polni, B-kodirano
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Radni materijal zaptivki	NBR