


# Priključni kabl VMPA-KMS1-24-2.5

Broj dela: 533192

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Na osnovu standarda                             | DIN 41652                 |
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa        |
| Učestalost priključivanja                       | 50                        |
| Težina proizvoda                                | 563 g                     |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju    |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                  |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | pod uglom                 |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D                     |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 25                        |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 25                        |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | 3x vijka M3               |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja        |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom         |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj             |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 25                        |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 25                        |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                |
| Nominalni radni napon DC                        | 24 V                      |
| Opterećenje struje                              | 3 A                       |
| Otpornost na udarni napon                       | 1 kV                      |
| Dužina kabla                                    | 2.5 m                     |
| Karakteristika voda                             | Standardno                |
| Uslovi provere voda                             | Uslovi provere na zahtev  |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 44.8 mm                   |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 112 mm                    |
| Kablovski konektor                              | M20x1,5                   |
| Prečnik kabla                                   | 11.4 mm                   |
| Tolerancija, prečnik kabla                      | 0,25 mm                   |
| Struktura kabla                                 | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.34 mm <sup>2</sup>      |

| Karakteristika                                             | Vrednost                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Završeci žica                                              | tupo isečeno                    |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>prema IEC 60529         |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju             |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...80 °C                  |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C                   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS         |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima         |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                  |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                  |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla                                     | PVC                             |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                            |
| Materijal kućišta                                          | PA                              |
| Boja kućišta                                               | sivo                            |
| Materijal zatvarajuće navrtke                              | PA                              |
| Radni materijal zaptivki                                   | CR<br>NBR                       |
| Materijal utičnih kontakata                                | Pozlaćena legura bakra          |