

# Modul grananja MS4N-FRM-1/8-I

Broj dela: 536975

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                         | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                                        | Proizvoljan                                                                    |
| Dizajn                                                 | Modul grananja<br>sa nepovratnom funkcijom                                     |
| Radni pritisak                                         | 0 bar...10 bar                                                                 |
| Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2 | 1200 l/min                                                                     |
| Normalni nominalni protok, izlaz nagore                | 500 l/min                                                                      |
| Normalni nominalni protok, izlaz nadole                | 500 l/min                                                                      |
| Radni medij                                            | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                  | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK              | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                     | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura medija                                     | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura okruženja                                  | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                       | 160 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                                | 1/8 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                               | 1/8 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak 3                                | 1/4 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak: 4                               | 1/4 NPT                                                                        |
| Napomena o materijalu                                  | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                                      | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |